

管路流量计

FL-500WW系列



可选

- ✓ 直接的流量指示
- ✓ PVC壳体与管端接头
- ✓ 钛轴和弹簧
- ✓ 可轻松地按任何管路走向安装

典型应用

- ✓ 硫酸铝（明矾）——净化
- ✓ 氯水——消毒
- ✓ 氯化铁——净化
- ✓ 高锰酸钾——消毒

- ✓ 亚硫酸氢钠——消毒
- ✓ 次氯酸钠（漂白剂）——消毒
- ✓ 氢氧化钠——中和
- ✓ 二氧化硫（水中）——脱氯
- ✓ 二氧化氯——消毒

FL-500WW系列显示在水或废水处理中使用的1% ~ 5%化学品稀释溶液的流速。

尺寸：长177.8 mm (7")

FL-505到FL-515：
直径50.8 mm (2")

FL-520到FL-550：
直径76.2 mm (3")



FL-505WW，图片小于实际尺寸。

如欲订购

型号	符合美国国家标准的内螺纹(NPT)管端接头	双刻度	
		GPM	LPM
FL-505WW	1	0.5 ~ 5	2 ~ 20
FL-510WW	1	1 ~ 10	4 ~ 38
FL-515WW	1	1.5 ~ 15	6 ~ 55
FL-520WW	1.5	2 ~ 20	8 ~ 75
FL-530WW	1.5	3 ~ 30	11 ~ 110
FL-540WW	1.5	4 ~ 40	15 ~ 150
FL-550WW	1.5	5 ~ 50	20 ~ 200

规格

液体温度		最大液体压力	
°C	°F	psig	bar
21	70	200	13.79
38	100	100	6.90
52	125	75	5.17
65	150	50	3.45

配套开关套件（可现场安装）

型号	规格
FL-500-S1	FL-505, FL-510, FL-515
FL-500-S2	FL-520, FL-530, FL-550

开关额定功率：8 W, 100 Vdc/120 Vac。
配备操作手册。

要获得可溯源的NIST证书，请将后缀“-NIST”添加到型号中（需付额外费用）。

订购示例：FL-515WW，1"流量计，流速为1.5 ~ 15 GPM (6 ~ 55 LPM)。

FL-530WW，1.5"流量计，流速为3 ~ 30 GPM (11 ~ 110 LPM)。