


# 标准尺寸转接器和缩径衬套



转接器

衬套

- ✓ 坚固耐用的设计
- ✓ 提供不锈钢、黄铜或碳钢材质
- ✓ 缩径至 1/8 NPT
- ✓ 适配最高 1 NPT

转接器和衬套

如欲订购，请访问 [cn.omega.com/ra\\_rb](http://cn.omega.com/ra_rb)，了解价格和详情

NPT 螺纹		六角平头对边			黄铜	不锈钢
外螺纹	内螺纹	INCH	长度 INCH		型号	型号
<b>缩径转接器</b>						
1/8	1/4	1 1/8	1.50		RA-18-14-BR	RA-18-14-SS
1/8	1/2	1 1/8	1.50		RA-18-12-BR	RA-18-12-SS
1/4	1/2	1 1/8	1.69		RA-14-12-BR	RA-14-12-SS
1/2	3/4	1 3/8	1.94		RA-12-34-BR	RA-12-34-SS
1/2	1	1 3/8	2.16		—	RA-12-1-SS
7/16-20	1/4	9/16	1.25		—	RA-716-14M-SS
7/16-20	1/4 内螺纹	3/4	1.31		—	RA-716-14F-SS
<b>缩径衬套</b>						
1/4	1/8	7/8	1.09		RB-14-18-BR	RB-14-18-SS
1/2	1/8	7/8	1.09		RB-12-18-BR	RB-12-18-SS
1/2	1/4	7/8	1.09		RB-12-14-BR	RB-12-14-SS
3/4	1/2	1 1/8	1.17		RB-34-12-BR	RB-34-12-SS
1	1/2	1 3/8	1.36		RB-1-12-BR	RB-1-12-SS
1	3/4	1 3/8	1.36		RB-1-34-BR	RB-1-34-SS
1 1/4	3/4	1 3/4	1.48		—	RB-114-34-CS*
1 1/4	1	1 3/4	1.48		—	RB-114-1-CS*
1 1/2	1	2	1.56		—	RB-112-1-CS*

## OMEGALOK® 压合接头



- ✓ 正压力密封件套圈设计
- ✓ 不锈钢或黄铜的高负荷坚固耐用结构
- ✓ 用于保护管直径 1/16" ~ 1/2"
- ✓ 如需公制压合接头，请访问 [omega.com](http://omega.com)

### 压合接头

保护管外径 inch	外螺纹 NPT	长度 mm (inch)	黄铜 型号	316 不锈钢 型号
1/16	1/16	24.6 (0.97)	N/A	SSLK-116-116
1/16	1/8	26.2 (1.03)	BRLK-116-18	SSLK-116-18
1/8	1/8	30.0 (1.18)	BRLK-18-18	SSLK-18-18
1/8	1/4	44.2 (1.74)	BRLK-18-14	SSLK-18-14
3/16	1/8	31.0 (1.22)	BRLK-316-18	SSLK-316-18
3/16	1/4	46.0 (1.81)	BRLK-316-14	SSLK-316-14
1/4	1/8	32.8 (1.29)	BRLK-14-18	SSLK-14-18
1/4	1/4	37.6 (1.48)	BRLK-14-14	SSLK-14-14
5/16	1/4	39.1 (1.54)	N/A	SSLK-516-14
3/8	1/4	40.4 (1.59)	BRLK-38-14	SSLK-38-14
3/8	3/8	40.4 (1.59)	BRLK-38-38	SSLK-38-38
3/8	1/2	46.0 (1.81)	BRLK-38-12	SSLK-38-12
1/2	1/2	49.3 (1.94)	BRLK-12-12	SSLK-12-12

\*仅提供碳钢接头。

订购示例: RB-12-14-SS, 不锈钢 1/8" 外螺纹和 1/4" 内螺纹缩径衬套。


### 备用套圈 - (10件装)

管外径	黄铜	不锈钢	PTFE
1/16	B-FER-1/16	SS-FER-1/16	T-FER-1/16
1/8	B-FER-1/8 (18)	SS-FER-1/8 (45)	T-FER-1/8 (75)
3/16	B-FER-3/16 (18)	SS-FER-3/16 (45)	T-FER-3/16 (75)
1/4	B-FER-1/4 (18)	SS-FER-1/4 (45)	T-FER-1/4 (75)
5/16	B-FER-5/16 (20)	SS-FER-5/16 (50)	T-FER-5/16 (80)
3/8	B-FER-3/8 (20)	SS-FER-3/8 (50)	T-FER-3/8 (80)
1/2	B-FER-1/2 (30)	SS-FER-1/2 (75)	T-FER-1/2 (115)

注: PTFE 只能与不锈钢压合接头配合使用。

订购示例: BRLK-18-18, 黄铜 1/8" NPT 压合接头, 用于 1/8" 外径保护管。

# 公制螺纹转接器



黄铜

不锈钢

转换英制和公制螺纹

如欲订购，请访问 [cn.omega.com/ra\\_rb](http://cn.omega.com/ra_rb)，了解价格和详情

内螺纹 NPT	外螺纹 BSPT*	平头 mm	长度 mm	黄铜		不锈钢	
				型号	型号	型号	型号
1/8	1/8-28	14	27.7	MTA1-1/8-1/8-BR	MTA1-1/8-1/8-SS		
1/4	1/4-19	19	36.1	MTA1-1/4-1/4-BR	MTA1-1/4-1/4-SS		
3/8	3/8-19	22	38.1	MTA1-3/8-3/8-BR	MTA1-3/8-3/8-SS		
1/2	1/2-14	27	49.3	MTA1-1/2-1/2-BR	MTA1-1/2-1/2-SS		
3/4	3/4-14	34	51.3	MTA1-3/4-3/4-BR	MTA1-3/4-3/4-SS		
1	1-11	41	58.4	MTA1-1-1-BR	MTA1-1-1-SS		
BSPT*	NPT						
1/4-19	1/4	19	36.3	MTA2-1/4-1/4-BR	MTA2-1/4-1/4-SS		
3/8-19	3/8	22	38.4	MTA2-3/8-3/8-BR	MTA2-3/8-3/8-SS		
1/2-14	1/2	27	49.8	MTA2-1/2-1/2-BR	MTA2-1/2-1/2-SS		
NPT	BSPP						
1/8	1/8-28	14	25.1	-	MTA3-1/8-1/8-SS		
1/4	1/4-19	19	33.5	MTA3-1/4-1/4-BR	MTA3-1/4-1/4-SS		
3/8	3/8-19	22	35.8	MTA3-3/8-3/8-BR	MTA3-3/8-3/8-SS		
1/2	1/2-14	27	44.2	MTA3-1/2-1/2-BR	MTA3-1/2-1/2-SS		
3/4	3/4-14	34	48.0	MTA3-3/4-3/4-BR	MTA3-3/4-3/4-SS		
1	1-11	41	53.3	MTA3-1-1-BR	MTA3-1-1-SS		
BSPP	NPT						
1/4-19	1/4	19	27.4	MTA4-1/4-1/4-BR	MTA4-1/4-1/4-SS		
3/8-19	3/8	22	32.3	MTA4-3/8-3/8-BR	MTA4-3/8-3/8-SS		
1/2-14	1/2	27	41.9	MTA4-1/2-1/2-BR	MTA4-1/2-1/2-SS		

\* ISO 228/1, BS 2779.

订购示例: MTA1-1/8-1/8-BR, 黄铜 1/8 NPT 内螺纹至 1/8-28 BSPT 外螺纹。  
MTA1-1/8-1/8-SS, 不锈钢螺纹转接器。

## 公制 OMEGALOK® 压合接头

用于公制探头和保护管



保护管外径	外螺纹	公制保护管/NPT螺纹				公制保护管/BSP斜螺纹			公制保护管/BSP直螺纹		
		螺纹类型	黄铜型号	316不锈钢型号	螺纹类型	黄铜型号	316不锈钢型号	螺纹类型	黄铜型号	316不锈钢型号	
1.5 mm	1/8	NPT	BRLK-M15-18	SSLK-M15-18	BSPT	BRLK-M15-18T	SSLK-M15-18T	BSP	BRLK-M15-18P	SSLK-M15-18P	
3.0 mm	1/8	NPT	BRLK-M30-18	SSLK-M30-18	BSPT	BRLK-M30-18T	SSLK-M30-18T	BSP	BRLK-M30-18P	SSLK-M30-18P	
4.5 mm	1/8	NPT	BRLK-M45-18	SSLK-M45-18	BSPT	BRLK-M45-18T	SSLK-M45-18T	-	N/A	N/A	
6.0 mm	1/8	NPT	BRLK-M60-18	SSLK-M60-18	BSPT	BRLK-M60-18T	SSLK-M60-18T	-	N/A	N/A	
3.0 mm	1/4	NPT	BRLK-M30-14	SSLK-M30-14	BSPT	BRLK-M30-14T	SSLK-M30-14T	BSP	BRLK-M30-14P	SSLK-M30-14P	
4.5 mm	1/4	NPT	BRLK-M45-14	SSLK-M45-14	BSPT	BRLK-M45-14T	SSLK-M45-14T	-	N/A	N/A	
6.0 mm	1/4	NPT	BRLK-M60-14	SSLK-M60-14	BSPT	BRLK-M60-14T	SSLK-M60-14T	BSP	BRLK-M60-14P	SSLK-M60-14P	
8.0 mm	1/4	NPT	BRLK-M80-14	SSLK-M80-14	BSPT	BRLK-M80-14T	SSLK-M80-14T	-	N/A	N/A	
3.0 mm	3/8	-	N/A	SSLK-M30-38	-	N/A	SSLK-M30-38T	-	N/A	SSLK-M30-38P	
6.0 mm	3/8	NPT	BRLK-M60-38	SSLK-M60-38	BSPT	BRLK-M60-38T	SSLK-M60-38T	BSP	BRLK-M60-38P	SSLK-M60-38P	
3.0 mm	1/2	-	N/A	SSLK-M30-12	BSPT	BRLK-M30-12T	SSLK-M30-12T	BSP	BRLK-M30-12P	SSLK-M30-12P	
4.5 mm	1/2	-	N/A	SSLK-M45-12	BSPT	BRLK-M45-12T	SSLK-M45-12T	BSP	BRLK-M45-12P	SSLK-M45-12P	
6.0 mm	1/2	NPT	BRLK-M60-12	SSLK-M60-12	BSPT	BRLK-M60-12T	SSLK-M60-12T	BSP	BRLK-M60-12P	SSLK-M60-12P	
8.0 mm	1/2	NPT	BRLK-M80-12	SSLK-M80-12	BSPT	BRLK-M80-12T	SSLK-M80-12T	-	N/A	N/A	

注: PFA只能与不锈钢压合接头配合使用。

订购示例: BRLK-M30-18, 黄铜 1/8 NPT 螺纹压合接头, 用于 3.0 mm 保护管外径。  
BRLK-M60-18, 压合接头。