

高功率密度棒式加热器

Incoloy 护套直径 ¼" (1 cm)

CIR 系列

- ✓ 优质可靠
- ✓ 坚固耐用、抗冲击和振动
- ✓ 经过U.L.组件认证
- ✓ CSA认证
- ✓ 长度从 1¼" (3cm) 到 6" (15cm)
- ✓ 120和240 Vac型号

OMEGALUX® CIR 系列高功率密度棒式加热器以最高行业标准制造，仅使用优质材料。这些加热器经过专门设计以增长寿命，并在实验室和工业应用方面提供超出其他任何品牌棒式加热器的性能。其高负荷结构提供了高介电强度以及抗冲击和振动性能。



两种型号的图片均为实际尺寸。

注意和警告!

如果产品使用不当，或由不具备资格的人员安装或使用，则可能会导致火灾和触电。有关其他警告，请见后盖内侧。

¼" 标称直径 CIR 系列
(实际直径和容差: 0.248" ± 0.055") 0.000"

如欲订购 请访问 cn.omega.com/cir_14, 了解价格和详情

护套长度	功率	删除“型号” W/in ²	型号	Wt lbs	护套长度	功率	W/in ²	型号	Wt. lbs	护套长度	功率	W/in ²	型号	Wt. lbs
1¼	75	128	CIR-1013/120	0.02	2	250	214	CIR-1024/*	0.03	4	150	53	CIR-1044/240	0.04
1¼	100	171	CIR-1012/120	0.02	2	300	256	CIR-10201/240	0.03	4	200	73	CIR-1042/*	0.04
1¼	150	256	CIR-1014/120	0.02	2½	175	112	CIR-1025/*	0.03	4	250	92	CIR-1043/240	0.04
1¼	225	388	CIR-10121/240	0.02	2½	200	128	CIR-1027/*	0.03	4	300	110	CIR-1040/*	0.04
1½	50	64	CIR-1016/120	0.02	2½	250	160	CIR-1029/*	0.03	4½	200	61	CIR-1046/120	0.05
1½	100	128	CIR-1017/120	0.02	3	100	51	CIR-1031/*	0.04	4½	300	93	CIR-1045/240	0.05
1½	125	160	CIR-1015/120	0.02	3	150	77	CIR-1034/*	0.04	5	100	28	CIR-1051/120	0.05
1½	150	192	CIR-1018/120	0.02	3	200	103	CIR-1030/*	0.04	5	150	42	CIR-10501/240	0.05
1½	175	220	CIR-1019/120	0.02	3	250	129	CIR-10301/240	0.04	5	200	57	CIR-1052/*	0.05
1½	200	256	CIR-10151/*	0.02	3	300	153	CIR-1032/*	0.04	5	300	85	CIR-1053/*	0.05
1½	250	290	CIR-10153/240	0.02	3	400	205	CIR-1033/240	0.04	5	350	100	CIR-1050/240	0.05
2	80	67	CIR-1026/120	0.03	3½	100	43	CIR-1035/*	0.04	5	400	111	CIR-1054/240	0.05
2	100	85	CIR-1021/120	0.03	3½	200	85	CIR-1036/*	0.04	5½	150	38	CIR-1055/*	0.05
2	125	107	CIR-1022/*	0.03	3½	225	96	CIR-1038/240	0.04	5½	500	126	CIR-1056/240	0.05
2	150	128	CIR-1020/*	0.03	3½	300	127	CIR-1037/240	0.04	6	400	93	CIR-1060/240	0.06
2	200	171	CIR-1023/*	0.03	4	100	37	CIR-1041/*	0.04					

* 指定电压, 120 Vac填入120, 240 Vac填入240。型号中包含120或240的产品仅在该电压下可用。

† 咨询销售部门。

注: ¼" 直径CIR系列棒式加热器使用22 AWG绞合导线。

订购示例: CIR-1014/120, ¼" 直径, 高功率密度棒式加热器。