

# 热电偶和细线焊接件

## 制造优质串珠线热电偶



- ✓ 电线夹持钳和导线
- ✓ 安全玻璃
- ✓ 放大镜片
- ✓ 碳电极
- ✓ 备用2 A保险丝
- ✓ 氩气软管
- ✓ 电源线
- ✓ 更简单易用的脚踏开关
- ✓ 120/220 Vac可选



TTL-WELD 是面向生产商级别热电偶连接点的传感器制造商，以及大量外漏连接点热电偶的用户，例如需要多点温度感知测试件的测试和开发实验室而设计的。

无需特殊技能，大多数人通过最少的练习都能高质量的完成工作。该仪器可通过前面板或脚踏开关进行操作。

此型号适用于直径高达 1.1 mm (0.043")的焊线，其带有氩气屏蔽装置。

满意的热电偶连接点生产无需使用氩气，但提供氩气能够在焊接前即时自动触发瞬时净化连接点，从而提供最佳焊接完整性。



请访问 [cn.omega.com](http://cn.omega.com)，了解热电偶裸线。

仅限串珠去掉热电偶



TL-WELD-PL，图片小于实际尺寸。

### 工作电气

工作电源:

标配: 110 ~ 120/220 ~ 250 Vac可选, 50 ~ 60 Hz

功耗:

充电期间从最大值170 VA降至20 VA

### 规格

#### 常规

能量输出: 0 ~ 60焦耳

焊接能力: 焊线直径最高1.1 mm (0.043")

工作周期: 至少5 ~ 10个焊缝/分钟

#### 机械

#### 外形尺寸:

220 (宽) x 120 (高) x 250 mm (厚)  
(8.7 x 4.7 x 9.9")

重量: 4 kg (8.8 lb)

**如欲订购，请访问[cn.omega.com/tl\\_weld](http://cn.omega.com/tl_weld)，了解价格和详情**

型号	说明
TL-WELD	热电偶和细线焊接件

#### 配件

型号	说明
TL-WELD-CAR	备用碳电极 (5件装)
TL-WELD-PL	TL-WELD线钳

订购示例: TL-WELD, 热电偶和细线焊接件以及TL-WELD-CAR, 备用碳电极。