


传感器和变送器用的电线和电缆

便利的预绕长度




精细绝缘线



- ✓ 3 Mil PTFE绝缘层
- ✓ 单股
- ✓ PFA挤压型材
- ✓ 卓越的真空性能
- ✓ 不易燃

OMEGA的薄壁外套线缆可确保长达304 m (1000') 的连续长度。该线缆非常适合连接应变片与焊接接线条和接线盘。


多芯扁平电缆



- ✓ 28 AWG 10 ~ 50芯
- ✓ PVC温度等级达到105°C (221°F)
- ✓ 色标
- ✓ 卷长30.5 m (100')

OMEGA的扁平电缆将PVC绝缘导线锻压成透明的PVC薄膜，便于端接。其颜色编码有助于快速识别和电路追踪。多芯扁平电缆可以根据不同用途修剪成所需宽度。

多芯屏蔽电缆



- ✓ 24 AWG镀锡铜线
- ✓ PVC绝缘层
- ✓ 带#24加蔽地线的铝-聚酯屏蔽线
- ✓ 全PVC护套
- ✓ 卷长30.5 m (100')

屏蔽电缆可提供将仪表连接至传感器所需的高导电性和噪音抗扰度。该产品适用于高EMI/RFI干扰环境中的低 / 高电平电压信号和mA的传输。

如欲订购，请访问
cn.omega.com/px_wire 了解价格和详情

	直径 mm(in)	长度 m(ft)
TFCP-003-50	0.076 (0.003)	15.2 (50)
TFCP-003-100	0.076 (0.003)	30.5 (100)
TFCP-003-500	0.076 (0.003)	152 (500)
TFCP-005-50	0.127 (0.005)	15.2 (50)
TFCP-005-100	0.127 (0.005)	30.5 (100)
TFCP-005-500	0.127 (0.005)	152 (500)
TFCP-010-50	0.254 (0.010)	15.2 (50)
TFCP-010-100	0.254 (0.010)	30.5 (100)
TFCP-010-500	0.254 (0.010)	152 (500)
TFCP-015-50	0.381 (0.015)	15.2 (50)
TFCP-015-100	0.381 (0.015)	30.5 (100)
TFCP-015-500	0.381 (0.015)	152 (500)
TFCP-020-50	0.508 (0.020)	15.2 (50)
TFCP-020-100	0.508 (0.020)	30.5 (100)
TFCP-020-500	0.508 (0.020)	152 (500)
TFCP-032-50	0.813 (0.032)	15.2 (50)
TFCP-032-100	0.813 (0.032)	30.5 (100)
TFCP-032-500	0.813 (0.032)	152 (500)

型号	芯数
RC4-100	4
RC10-100	10
RC14-100	14
RC16-100	16
RC20-100	20
RC26-100	26
RC50-100	50

型号	芯数	标称外径 mm (in)
TX2-100	2	3.18 (0.125)
TX4-100	4	4.83 (0.190)
TX8-100	8	5.59 (0.220)
TX15-100	15	7.11 (0.280)

也可提供长度为200、500以及1000'的电缆。

扁平引线



扁平的非绝缘带状引线可用于进行应变片焊接盘和可绑定接线盘之间的跳线连接。这些引线可以焊接在适当位置，并可轻松弯曲形成极小的柔性环路。

型号	说明
RLF-012-004-50	镀锡铜扁线，锡厚2 μ，0.30 (宽) x 0.10 mm (厚) (0.0118 x 0.004")