

快速脱开热电偶探头组件

带耐高温小型

连接器—标准和公制尺寸

✓ 连接器壳体额定温度：
260°C (500°F)

✓ 环保的无镉液晶聚合体

✓ 带直径为0.010 ~ 0.125"的
金属护套的小型探头

✓ 长度为6"和12"[†]

✓ 304不锈钢和Inconel

护套，采用接地、非接地
或外露接点

✓ 接线端带色标，并通过分度
号字母编码标识

✓ 快速脱开探头，提供带电缆
夹的对接连接器

✓ 提供-5点校准




如欲订购，请访问cn.omega.com/hjqmss，了解价格和详情

热电偶合金	金属护套直径 (英寸)	型号 长6"	型号 长12"
铁- 康铜 304不锈钢 金属护套 J	0.010	HSCSS-010(*)-6	HSCSS-010(*)-12
	0.020	HSCSS-020(*)-6	HSCSS-020(*)-12
	0.032	HSCSS-032(*)-6	HSCSS-032(*)-12
	0.040	HMQSS-040(*)-6	HMQSS-040(*)-12
	0.062	HMQSS-062(*)-6	HMQSS-062(*)-12
	0.125	HMQSS-125(*)-6	HMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K**	0.010	HSCASS-010(*)-6	HSCASS-010(*)-12
	0.020	HSCASS-020(*)-6	HSCASS-020(*)-12
	0.032	HSCASS-032(*)-6	HSCASS-032(*)-12
	0.040	HMQSS-040(*)-6	HMQSS-040(*)-12
	0.062	HMQSS-062(*)-6	HMQSS-062(*)-12
	0.125	HMQSS-125(*)-6	HMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®- 康铜 304不锈钢 金属护套 E	0.010	HSCXSS-010(*)-6	HSCXSS-010(*)-12
	0.020	HSCXSS-020(*)-6	HSCXSS-020(*)-12
	0.032	HSCXSS-032(*)-6	HSCXSS-032(*)-12
	0.040	HEMQSS-040(*)-6	HEMQSS-040(*)-12
	0.062	HEMQSS-062(*)-6	HEMQSS-062(*)-12
	0.125	HEMQSS-125(*)-6	HEMQSS-125(*)-12
铜- 康铜 304不锈钢 金属护套 T	0.020	HSCPSS-020(*)-6	HSCPSS-020(*)-12
	0.032	HSCPSS-032(*)-6	HSCPSS-032(*)-12
	0.040	HTMQSS-040(*)-6	HTMQSS-040(*)-12
	0.062	HTMQSS-062(*)-6	HTMQSS-062(*)-12
	0.125	HTMQSS-125(*)-6	HTMQSS-125(*)-12

XL护套，用于为K型和
N型探头提供最佳的
耐高温特性和稳定性。

所有型号都包含
带电缆夹的对接
连接器



图片
小于
实际
尺寸。

(6")

快速脱开式

如欲订购，请访问cn.omega.com/hjqmss，了解价格和详情

热电偶合金	金属护套直径 (mm)	型号 长150 mm	型号 长300 mm
铁- 康铜 304不锈钢 金属护套 J	0.25	HMQSS-M025(*)-150	HMQSS-M025(*)-300
	0.50	HMQSS-M050(*)-150	HMQSS-M050(*)-300
	0.75	HMQSS-M075(*)-150	HMQSS-M075(*)-300
	1.00	HMQSS-M100(*)-150	HMQSS-M100(*)-300
	1.50	HMQSS-M150(*)-150	HMQSS-M150(*)-300
	3.00	HMQSS-M300(*)-150	HMQSS-M300(*)-300
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K**	0.25	HMQSS-M025(*)-150	HMQSS-M025(*)-300
	0.50	HMQSS-M050(*)-150	HMQSS-M050(*)-300
	0.75	HMQSS-M075(*)-150	HMQSS-M075(*)-300
	1.00	HMQSS-M100(*)-150	HMQSS-M100(*)-300
	1.50	HMQSS-M150(*)-150	HMQSS-M150(*)-300
	3.00	HMQSS-M300(*)-150	HMQSS-M300(*)-300
CHROMEQA®- 康铜 304不锈钢 金属护套 E	0.25	HEMQSS-M025(*)-150	HEMQSS-M025(*)-300
	0.50	HEMQSS-M050(*)-150	HEMQSS-M050(*)-300
	0.75	HEMQSS-M075(*)-150	HEMQSS-M075(*)-300
	1.00	HEMQSS-M100(*)-150	HEMQSS-M100(*)-300
	1.50	HEMQSS-M150(*)-150	HEMQSS-M150(*)-300
	3.00	HEMQSS-M300(*)-150	HEMQSS-M300(*)-300
铜- 康铜 304不锈钢 金属护套 T	0.50	HTMQSS-M050(*)-150	HTMQSS-M050(*)-300
	0.75	HTMQSS-M075(*)-150	HTMQSS-M075(*)-300
	1.00	HTMQSS-M100(*)-150	HTMQSS-M100(*)-300
	1.50	HTMQSS-M150(*)-150	HTMQSS-M150(*)-300
	3.00	HTMQSS-M300(*)-150	HTMQSS-M300(*)-300

* 指定连接点类型：“G”（接地），“E”（外露）或“U”（非接地）† 可提供其他长度，请咨询销售部门。

** 如需最高额定温度和稳定性，请将“SS”或“IN”更换为“XL”（需付额外费用）。

直径为1 mm (0.040)或更大的探头配有模塑到探头的连接器。较小尺寸的探头配有可拆卸的连接器。

如欲订购Inconel金属护套，请将型号中的“SS”更改为“IN”。示例：HKMQIN-040G-6，无额外费用。

如欲订购321 SS金属护套，请将型号中的“SS”更改为“321SS”。示例：HKMQ321SS-125E-12，无额外费用。

订购示例：HKMQSS-M300U-300，超小型快速脱开探头，K型，不锈钢金属护套，外径3 mm，非接地接点，长度300 mm。