

# 过渡连接型探头

## 采用高温模塑结构

### 标准尺寸

- ✓ 6和12"长度现货供应†
- ✓ 金属护套直径为0.010 ~ 0.125"
- ✓ 304不锈钢、310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL金属护套®
- ✓ 接地、非接地或外露端
- ✓ 标配40"带PTFE涂层的导线
- ✓ 环保型无镉液晶高分子
- ✓ 模塑过渡接合件的额定温度为260°C (500°F)

可提供  
N型校准

MEETS OR EXCEEDS  
SPECIAL LIMITS  
OF ERROR (SLE)  
AND EN 60584-2:  
Tolerance Class 1


OMEGACAL  
Factory CAL  
AVAILABLE

所示为  
ANSI  
色标

如欲订购  
IEC色标,  
请访问  
omega.com

可提供  
**SUPER**  
OMEGA CLAD® XL  
THERMOCOUPLE WIRE  
MAXIMUM PERFORMANCE SHEATHING  
ELIMINATES HIGH TEMPERATURE DRIFT

请参见omega.com



折扣表	
1~10件 .....	原价
11~24件 .....	10%
25~49件 .....	20%
50件以上 .....	咨询销售部门



如欲订购			
ANSI 色标/合金	金属护套直径in.	6"长度型号	12"长度型号
<b>J</b> 铁-康铜 304不锈钢金属护套	0.010"	JMTSS-010(*)-6	JMTSS-010(*)-12
	0.020"	JMTSS-020(*)-6	JMTSS-020(*)-12
	0.032"	JMTSS-032(*)-6	JMTSS-032(*)-12
	0.040"	JMTSS-040(*)-6	JMTSS-040(*)-12
	0.062"	JMTSS-062(*)-6	JMTSS-062(*)-12
	0.125"	JMTSS-125(*)-6	JMTSS-125(*)-12
<b>**K</b> CHROMEGA®-ALOMEGA® 304不锈钢金属护套	0.010"	KMTSS-010(*)-6	KMTSS-010(*)-12
	0.020"	KMTSS-020(*)-6	KMTSS-020(*)-12
	0.032"	KMTSS-032(*)-6	KMTSS-032(*)-12
	0.040"	KMTSS-040(*)-6	KMTSS-040(*)-12
	0.062"	KMTSS-062(*)-6	KMTSS-062(*)-12
	0.125"	KMTSS-125(*)-6	KMTSS-125(*)-12
<b>E</b> CHROMEGA®-康铜 304不锈钢金属护套	0.010"	EMTSS-010(*)-6	EMTSS-010(*)-12
	0.020"	EMTSS-020(*)-6	EMTSS-020(*)-12
	0.032"	EMTSS-032(*)-6	EMTSS-032(*)-12
	0.040"	EMTSS-040(*)-6	EMTSS-040(*)-12
	0.062"	EMTSS-062(*)-6	EMTSS-062(*)-12
	0.125"	EMTSS-125(*)-6	EMTSS-125(*)-12
<b>T</b> 铜-康铜 304不锈钢金属护套	0.020"	TMTSS-020(*)-6	TMTSS-020(*)-12
	0.032"	TMTSS-032(*)-6	TMTSS-032(*)-12
	0.040"	TMTSS-040(*)-6	TMTSS-040(*)-12
	0.062"	TMTSS-062(*)-6	TMTSS-062(*)-12
	0.125"	TMTSS-125(*)-6	TMTSS-125(*)-12

注: 直径为0.040"和更大的探头配有模塑过渡接合件。较小尺寸的探头配有不锈钢过渡接合件。所有N型探头配有不锈钢过渡接合件; 请参见omega.com, 了解N型探头的价格和信息。

\*指定连接点类型: E (外露), G (接地) 或U (非接地)。

†可提供其他长度, 请咨询销售部门。

如欲订购304、310、316或321不锈钢金属护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“304SS”、“310SS”、“316SS”或“321SS”, 无额外费用。如需2~12"之间或24"以上的长度, 请咨询销售部门。可提供N型Inconel护套, 请咨询销售部门以了解型号。

\*\*如需Super OMEGA CLAD® XL, 请将“SS”更改为“XL”, 需付额外费用。

订购示例: KMTSS-125U-6, 超小型过渡连接探头, K型, 0.125"外径, 304不锈钢金属护套, 长6", 连接点非接地。

# 过渡连接型探头

## 采用高温模塑结构

### 公制尺寸

- ✓ 150 mm和300 mm长度现货供应<sup>†</sup>
- ✓ 标配1 m带PTFE涂层的导线
- ✓ 金属护套直径为0.25 mm ~ 3.0 mm
- ✓ 304不锈钢、316不锈钢、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL金属护套
- ✓ 接地、非接地或外露端
- ✓ 环保型无镉液晶高分子
- ✓ 模塑过渡接合件的额定温度为260°C (500°F)

MEETS OR EXCEEDS  
SPECIAL LIMITS  
OF ERROR (SLE)  
AND EN 60584-2:  
Tolerance Class 1

OMEGACAL  
Factory CAL  
AVAILABLE



可提供  
N型校准

所示为  
ANSI  
色标

如欲订购  
IEC色标,  
请访问  
omega.com

可提供  
**SUPER**  
OMEGA CLAD® XL  
THERMOCOUPLE WIRE  
MAXIMUM PERFORMANCE SHEATHING  
ELIMINATES HIGH TEMPERATURE DRIFT

请参见omega.com



#### 折扣表

1~10件 .....	原价
11~24件 .....	10%
25~49件 .....	20%
50件以上 .....	咨询销售部门

## 如欲订购

ANSI 色标/合金	金属护套直径mm	150 mm长度型号	300 mm长度型号
<b>J</b> 铁-康铜 304不锈钢金属护套	0.25	JMTSS-M025(*)-150	JMTSS-M025(*)-300
	0.50	JMTSS-M050(*)-150	JMTSS-M050(*)-300
	0.75	JMTSS-M075(*)-150	JMTSS-M075(*)-300
	1.0	JMTSS-M100(*)-150	JMTSS-M100(*)-300
	1.5	JMTSS-M150(*)-150	JMTSS-M150(*)-300
	3.0	JMTSS-M300(*)-150	JMTSS-M300(*)-300
<b>**K</b> CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢金属护套	0.25	KMTSS-M025(*)-150	KMTSS-M025(*)-300
	0.50	KMTSS-M050(*)-150	KMTSS-M050(*)-300
	0.75	KMTSS-M075(*)-150	KMTSS-M075(*)-300
	1.0	KMTSS-M100(*)-150	KMTSS-M100(*)-300
	1.5	KMTSS-M150(*)-150	KMTSS-M150(*)-300
	3.0	KMTSS-M300(*)-150	KMTSS-M300(*)-300
<b>E</b> CHROMEQA®-康铜 304不锈钢金属护套	0.25	EMTSS-M025(*)-150	EMTSS-M025(*)-300
	0.50	EMTSS-M050(*)-150	EMTSS-M050(*)-300
	0.75	EMTSS-M075(*)-150	EMTSS-M075(*)-300
	1.0	EMTSS-M100(*)-150	EMTSS-M100(*)-300
	1.5	EMTSS-M150(*)-150	EMTSS-M150(*)-300
	3.0	EMTSS-M300(*)-150	EMTSS-M300(*)-300
<b>T</b> 铜-康铜 304不锈钢金属护套	0.50	TMTSS-M050(*)-150	TMTSS-M050(*)-300
	0.75	TMTSS-M075(*)-150	TMTSS-M075(*)-300
	1.0	TMTSS-M100(*)-150	TMTSS-M100(*)-300
	1.5	TMTSS-M150(*)-150	TMTSS-M150(*)-300
	3.0	TMTSS-M300(*)-150	TMTSS-M300(*)-300

注：直径为1.0 mm和更大的探头配有模塑过渡接合件。较小尺寸的探头配有不锈钢过渡接合件。所有N型探头配有不锈钢过渡接合件；请参见omega.com，了解N型探头的价格和信息。

\*指定连接点类型：E（外露），G（接地）或U（非接地）

<sup>†</sup>可提供其他长度，请咨询销售部门。

如欲订购304、316或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“304SS”、“316SS”或“321SS”；无额外费用。如需2~12"之间或24"以上的长度，请咨询销售部门。可提供N型Inconel护套，请咨询销售部门以了解型号。

\*\*如需Super OMEGA CLAD® XL，请将“SS”更改为“XL”，需付额外费用。

订购示例：KMTSS-M150G-150，超小型过渡连接探头，K型，1.5 mm外径，不锈钢金属护套，长150 mm，连接点非接地。