


快速脱开热电偶

配备模塑加工至探头金属护套的低成本标准尺寸连接器——**公制**和**标准**尺寸

JQIN系列



- ✓ 公连接器永久模塑到探头金属护套
- ✓ 标准尺寸、带色标的连接器壳体
- ✓ 可选择304、316、321不锈钢、Inconel® 或Super OMEGA CLAD® XL金属护套
- ✓ 可提供LCP和陶瓷连接器
- ✓ 抗振、耐高温和高压
- ✓ 连接器壳体额定温度达220°C (425°F)

公制尺寸——标准快速脱开探头


如欲订购，请访问 cn.omega.com/jqin，了解价格和详情

合金/ANSI 色标	金属护套 直径mm	300 mm 长度型号	450 mm 长度型号	600 mm 长度型号
铁-康铜 Inconel 金属护套 J	1.5 3.0 4.5 6.0	JQIN-M15(*)-300 JQIN-M30(*)-300 JQIN-M45(*)-300 JQIN-M60(*)-300	JQIN-M15(*)-450 JQIN-M30(*)-450 JQIN-M45(*)-450 JQIN-M60(*)-450	JQIN-M15(*)-600 JQIN-M30(*)-600 JQIN-M45(*)-600 JQIN-M60(*)-600
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	1.5 3.0 4.5 6.0	JQSS-M15(*)-300 JQSS-M30(*)-300 JQSS-M45(*)-300 JQSS-M60(*)-300	JQSS-M15(*)-450 JQSS-M30(*)-450 JQSS-M45(*)-450 JQSS-M60(*)-450	JQSS-M15(*)-600 JQSS-M30(*)-600 JQSS-M45(*)-600 JQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®-ALOMEGA® Inconel 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	KQIN-M15(*)-300 KQIN-M30(*)-300 KQIN-M45(*)-300 KQIN-M60(*)-300	KQIN-M15(*)-450 KQIN-M30(*)-450 KQIN-M45(*)-450 KQIN-M60(*)-450	KQIN-M15(*)-600 KQIN-M30(*)-600 KQIN-M45(*)-600 KQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	KQSS-M15(*)-300 KQSS-M30(*)-300 KQSS-M45(*)-300 KQSS-M60(*)-300	KQSS-M15(*)-450 KQSS-M30(*)-450 KQSS-M45(*)-450 KQSS-M60(*)-450	KQSS-M15(*)-600 KQSS-M30(*)-600 KQSS-M45(*)-600 KQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	KQXL-M15(*)-300 KQXL-M30(*)-300 KQXL-M45(*)-300 KQXL-M60(*)-300	KQXL-M15(*)-450 KQXL-M30(*)-450 KQXL-M45(*)-450 KQXL-M60(*)-450	KQXL-M15(*)-600 KQXL-M30(*)-600 KQXL-M45(*)-600 KQXL-M60(*)-600
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 N	1.5 3.0 4.5 6.0	NQXL-M15(*)-300 NQXL-M30(*)-300 NQXL-M45(*)-300 NQXL-M60(*)-300	NQXL-M15(*)-450 NQXL-M30(*)-450 NQXL-M45(*)-450 NQXL-M60(*)-450	NQXL-M15(*)-600 NQXL-M30(*)-600 NQXL-M45(*)-600 NQXL-M60(*)-600
CHROMEQA®-康铜 Inconel 金属护套 E	1.5 3.0 4.5 6.0	EQIN-M15(*)-300 EQIN-M30(*)-300 EQIN-M45(*)-300 EQIN-M60(*)-300	EQIN-M15(*)-450 EQIN-M30(*)-450 EQIN-M45(*)-450 EQIN-M60(*)-450	EQIN-M15(*)-600 EQIN-M30(*)-600 EQIN-M45(*)-600 EQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®-康铜 304不锈钢 金属护套 E	1.5 3.0 4.5 6.0	EQSS-M15(*)-300 EQSS-M30(*)-300 EQSS-M45(*)-300 EQSS-M60(*)-300	EQSS-M15(*)-450 EQSS-M30(*)-450 EQSS-M45(*)-450 EQSS-M60(*)-450	EQSS-M15(*)-600 EQSS-M30(*)-600 EQSS-M45(*)-600 EQSS-M60(*)-600
铜-康铜 Inconel 金属护套 T	1.5 3.0 4.5 6.0	TQIN-M15(*)-300 TQIN-M30(*)-300 TQIN-M45(*)-300 TQIN-M60(*)-300	TQIN-M15(*)-450 TQIN-M30(*)-450 TQIN-M45(*)-450 TQIN-M60(*)-450	TQIN-M15(*)-600 TQIN-M30(*)-600 TQIN-M45(*)-600 TQIN-M60(*)-600
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	1.5 3.0 4.5 6.0	TQSS-M15(*)-300 TQSS-M30(*)-300 TQSS-M45(*)-300 TQSS-M60(*)-300	TQSS-M15(*)-450 TQSS-M30(*)-450 TQSS-M45(*)-450 TQSS-M60(*)-450	TQSS-M15(*)-600 TQSS-M30(*)-600 TQSS-M45(*)-600 TQSS-M60(*)-600

* 指定连接点类型: G (接地), E (外露), U (非接地)。如欲订购316不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“321SS”、“316SS”或“321SS”。如需50~300 mm之间或600 mm以上的长度，请咨询销售部门。

可提供N型Inconel金属护套，请咨询销售部门以了解型号。无额外费用。

订购示例: KQSS-M30U-300, 模塑连接器快速脱开探头, K型(CHROMEQA®-ALOMEGA®), 304不锈钢金属护套, 3 mm外径, 连接点非接地, 长度300 mm。



折扣表	
1-10 原价
11-24 10%
25-49 15%
50件以上 咨询销售部门

300 mm (12")

OMEGA® 快速脱开模塑热电偶组件可配备直径为 1.5、3、4.5和6 mm ($\frac{1}{16}$ 、 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{3}{16}$ 和 $\frac{1}{4}$ ") 的金属护套，标准标称长度为300、450和600 mm (12、18和24")。也可提供定制长度，请咨询销售部门了解详情。



由特殊误差限的OMEGA CLAD®线制成。探头可弯曲至直径的2~3倍之间

标准尺寸——标准快速脱开探头

如欲订购，请访问 cn.omega.com/jqin，了解价格和详情

合金/ANSI 色标	金属护套 直径 in.	12"长度 型号	18"长度 型号	24"长度 型号
铁-康铜 Inconel 金属护套 J	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	JQIN-116(*)-12 JQIN-18(*)-12 JQIN-316(*)-12 JQIN-14(*)-12	JQIN-116(*)-18 JQIN-18(*)-18 JQIN-316(*)-18 JQIN-14(*)-18	JQIN-116(*)-24 JQIN-18(*)-24 JQIN-316(*)-24 JQIN-14(*)-24
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	JQSS-116(*)-12 JQSS-18(*)-12 JQSS-316(*)-12 JQSS-14(*)-12	JQSS-116(*)-18 JQSS-18(*)-18 JQSS-316(*)-18 JQSS-14(*)-18	JQSS-116(*)-24 JQSS-18(*)-24 JQSS-316(*)-24 JQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® Inconel 金属护套 K	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	KQIN-116(*)-12 KQIN-18(*)-12 KQIN-316(*)-12 KQIN-14(*)-12	KQIN-116(*)-18 KQIN-18(*)-18 KQIN-316(*)-18 KQIN-14(*)-18	KQIN-116(*)-24 KQIN-18(*)-24 KQIN-316(*)-24 KQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	KQSS-116(*)-12 KQSS-18(*)-12 KQSS-316(*)-12 KQSS-14(*)-12	KQSS-116(*)-18 KQSS-18(*)-18 KQSS-316(*)-18 KQSS-14(*)-18	KQSS-116(*)-24 KQSS-18(*)-24 KQSS-316(*)-24 KQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 K	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	KQXL-116(*)-12 KQXL-18(*)-12 KQXL-316(*)-12 KQXL-14(*)-12	KQXL-116(*)-18 KQXL-18(*)-18 KQXL-316(*)-18 KQXL-14(*)-18	KQXL-116(*)-24 KQXL-18(*)-24 KQXL-316(*)-24 KQXL-14(*)-24
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 N	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	NQXL-116(*)-12 NQXL-18(*)-12 NQXL-316(*)-12 NQXL-14(*)-12	NQXL-116(*)-18 NQXL-18(*)-18 NQXL-316(*)-18 NQXL-14(*)-18	NQXL-116(*)-24 NQXL-18(*)-24 NQXL-316(*)-24 NQXL-14(*)-24
CHROMEQA®-康铜 Inconel 金属护套 E	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	EQIN-116(*)-12 EQIN-18(*)-12 EQIN-316(*)-12 EQIN-14(*)-12	EQIN-116(*)-18 EQIN-18(*)-18 EQIN-316(*)-18 EQIN-14(*)-18	EQIN-116(*)-24 EQIN-18(*)-24 EQIN-316(*)-24 EQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-康铜 304不锈钢 金属护套 E	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	EQSS-116(*)-12 EQSS-18(*)-12 EQSS-316(*)-12 EQSS-14(*)-12	EQSS-116(*)-18 EQSS-18(*)-18 EQSS-316(*)-18 EQSS-14(*)-18	EQSS-116(*)-24 EQSS-18(*)-24 EQSS-316(*)-24 EQSS-14(*)-24
铜-康铜 Inconel 金属护套 T	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	TQIN-116(*)-12 TQIN-18(*)-12 TQIN-316(*)-12 TQIN-14(*)-12	TQIN-116(*)-18 TQIN-18(*)-18 TQIN-316(*)-18 TQIN-14(*)-18	TQIN-116(*)-24 TQIN-18(*)-24 TQIN-316(*)-24 TQIN-14(*)-24
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	$\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$	TQSS-116(*)-12 TQSS-18(*)-12 TQSS-316(*)-12 TQSS-14(*)-12	TQSS-116(*)-18 TQSS-18(*)-18 TQSS-316(*)-18 TQSS-14(*)-18	TQSS-116(*)-24 TQSS-18(*)-24 TQSS-316(*)-24 TQSS-14(*)-24

* 指定连接点类型: **G** (接地), **E** (外露), **U** (非接地)。

如欲订购310、316或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”、或“321SS”；无额外费用。如需2~12"之间或24"以上的长度，请咨询销售部门。可提供N型Inconel金属护套，请咨询销售部门以了解零件号。

订购示例: KQSS-18U-12, 模塑连接器快速脱开探头, K型(CHROMEQA®-ALOMEGA®), 304不锈钢金属护套, $\frac{1}{16}$ "外径, 连接点非接地, 长度12"。