

# 可逆液晶 聚脂薄膜/塑料片

背面具有粘性

可提供单片  
[31 x 31 cm (12 x 12")]

套件包括6片  
[15 x 31 cm (6 x 12")]

## LCS系列

- ✓ 易于读取
- ✓ 自粘式
- ✓ 可重复使用

这种多功能液晶聚脂薄膜/塑料片可以轻松切割成任意尺寸。这种温度指示片具有快速的响应时间，可在实验室、测试和评估应用中提供快速的可视读数。可提供的塑料片尺寸为31 x 31 cm (12 x 12")，或作为15 x 31 cm (6 x 12")的六片装套件提供，厚度约为0.25 mm (0.01")。也可提供样品包，内含六片15 x 31 cm (6 x 12")的薄膜，每种温度范围一片，如订购表格所示。

聚脂薄膜/塑料片示例

### 规格

胶带：双涂层胶带

覆膜：聚脂5 mil底片

变色材料：无毒液晶脂混合物

精度：±1°C

储存温度：21°C (70°F)，相对湿度50%

应用数据：将温度指示标签贴到干净、干燥的表面。在颜色停止变化后读取温度。绿色为正确读数。如果没有出现绿色，则温度读数介于蓝色和褐色框之间

功能：当指示为绿色显示温度

LCS-77，图片远小于实际尺寸。

褐色	略高于额定温度
绿色	处于额定温度
蓝色	略低于额定温度
黑色	其他

如欲订购，请访问[cn.omega.com/lcs\\_labels](http://cn.omega.com/lcs_labels)，了解价格和详情

单片31 x 31 cm (12 x 12") 型号	套件，15 x 31 cm (6 x 12") 六片装 型号	温度范围
LCS-77	LCS-77-KIT	20 ~ 25° C (68 ~ 77° F)
LCS-86	LCS-86-KIT	25 ~ 30° C (77 ~ 86° F)
LCS-95	LCS-95-KIT	30 ~ 35° C (86 ~ 95° F)
LCS-97	LCS-97-KIT	35 ~ 36° C (95 ~ 97° F)
LCS-104	LCS-104-KIT	35 ~ 40° C (95 ~ 104° F)
LCS-113	LCS-113-KIT	40 ~ 45° C (104 ~ 113° F)
	LCS-KIT	六片，每种温度范围（如上所列）一片

订购示例：LCS-77，单片31 x 31 cm (12 x 12")。

LCS-95-KIT，含6片，每片尺寸15 x 31 cm (6 x 12")，范围为30~35°C (86~95°F)。