

最常用的标准连接器



玻璃纤维填充尼龙，温度范围为 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

液晶聚合物，温度范围为 -29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)

OSTW/HSTW

- ✓ 通用母连接器“百搭”设计
- ✓ 中空插脚结构
- ✓ 具有ANSI或IEC色标
- ✓ 凹陷式盖螺丝
- ✓ 接受最大尺寸为14 AWG的绞线或单股线
- ✓ 快速连接接触垫圈
- ✓ 内部分线器
- ✓ 书写窗
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝

注意：当温度达到150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时，连接器会变色。但不会影响其电气属性。



另提供!

变送器和用于抑制EMI的铁氧体磁芯

STCTX内置4到20 mA变送器。

专利产品

PCLM-FT 电缆夹，带有用于抑制EMI的铁氧体磁芯。连接器单独销售。


可提供实心插脚连接器。请访问 cn.omega.com

在技术进步允许的条件下，我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

快速连接接触垫圈。
可提供额外的垫圈，
请订购CW-OST-20, 20件装，
或CW-OST-100, 100件装。




硅应变消除绝缘垫圈，无额外费用。



内部分线器

硅应变消除绝缘垫圈，
无额外费用。如需额外的绝缘垫圈，
请订购SR-OST-10, 10件装，
或SR-OST-100, 100件装


可拆卸/翻转的书写窗，无额外费用。



可提供额外的书写窗，请订购WCP-
L, 5件装。


凹陷式盖螺丝，
无额外费用。

OSTW和高温HSTW具有OMEGA
的通用母连接器设计，可同时
接受标准和小型尺寸的公插
脚——OMEGA的制造创新技术



通用母连接器，可连
接标准或小型热电偶
连接器

请访问omega.com,
查看OMEGA的连接器
配件完整选择



折扣表

1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及以上	25%

如欲订购

合金 代码†	连接器中 使用的补偿合金		ANSI 色 标	玻璃纤维填充尼龙 型号		液晶聚合体 型号	
	+	-		公连接器	通用母连接器	公连接器	通用母连接器
	K	CHROMEALLOY®		ALOMEGA®	黄色	OSTW-K-M	OSTW-K-F
T	铜	康铜	蓝色	OSTW-T-M	OSTW-T-F	HSTW-T-M	HSTW-T-F
J	Iron	康铜	黑色	OSTW-J-M	OSTW-J-F	HSTW-J-M	HSTW-J-F
E	CHROMEALLOY®	康铜	紫色	OSTW-E-M	OSTW-E-F	HSTW-E-M	HSTW-E-F
R/S	铜	RNX/SNX	绿色	OSTW-R/S-M	OSTW-R/S-F	HSTW-R/S-M	HSTW-R/S-F
C	CPX	CNX	红色	OSTW-C-M-S*	—	HSTW-C-M-S*	—
U	铜	铜	白色	OSTW-U-M	OSTW-U-F	HSTW-U-M	HSTW-U-F
N	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	OSTW-N-M	OSTW-N-F	HSTW-N-M	HSTW-N-F

如欲订购实心插脚公连接器，请将后缀“-S”添加到型号中（需付额外费用）。* 仅限实心插脚。
† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI名称。OMEGALLOY® (OMEGA-P® & OMEGA-N®) 通常称为镍铬硅热电偶合金。
图片中为ANSI色标型号。
注：U型（无补偿）连接器与B型热电偶（铂/6%铑-铂/30%铑）配合使用
订购示例：OSTW-K-MF-S，玻璃纤维填充尼龙连接器对，带实心插脚。