

# 260H系列

适用于直径 $\frac{1}{4}$ "元件的坚固耐用螺纹套管

## 应用:

标准长度、 $\frac{1}{4}$ "的双金属温度计; #20线规热电偶元件; 无铠装玻璃液体温度计; 其他直径不超过0.252"的感温元件。

## 连接件尺寸:

标配 $\frac{3}{4}$ "和1 NPT螺纹。可按要求提供其他螺纹尺寸。

## 温度计保护套管的保护层:

- 防腐
  - 化学浴
  - 用于过程控制的带色标传感器
  - 可提供PFA、环氧树脂和其它材料,
- 完整信息请向销售部门咨询

## 材质:


铜(ASTM B-16), 碳钢(C-1018), A.I.S.I. 304和A.I.S.I. 316不锈钢, Monel®。可按要求提供特殊材质的套管, 价格另计。

## 帽和铰链选择:

如需铜质帽, 请在所订购产品的型号后添加后缀“**-CC-Brass**”, 需付额外费用。

如欲订购304不锈钢帽, 请在产品的型号后增加后缀“**-CC**”, 需付额外费用。

## 260H系列—通用型



可提供公制型号!  
请访问 [cn.omega.com](http://cn.omega.com)

† NPSM内管螺纹可同时适用于NPT和NPS外螺纹。



图片接近实际尺寸。

如欲订购, 请访问 [cn.omega.com/series\\_260h](http://cn.omega.com/series_260h), 了解价格和详情

外螺纹 P	型号	套管长度 A	插入长度 U	柄径 Q
3/4 NPT管螺纹	3/4-260H-U21/2-(* )	4	2 1/2	7/8
	3/4-260H-U41/2-(* )	6	4 1/2	7/8
	3/4-260H-U71/2-(* )	9	7 1/2	7/8
	3/4-260H-U101/2-(* )	12	10 1/2	7/8
	3/4-260H-U131/2-(* )	15	13 1/2	7/8
	3/4-260H-U161/2-(* )	18	16 1/2	7/8
	3/4-260H-U221/2-(* )	24	22 1/2	7/8
1 NPT管螺纹	1-260H-U21/2-(* )	4	2 1/2	1 1/16
	1-260H-U41/2-(* )	6	4 1/2	1 1/16
	1-260H-U71/2-(* )	9	7 1/2	1 1/16
	1-260H-U101/2-(* )	12	10 1/2	1 1/16
	1-260H-U131/2-(* )	15	13 1/2	1 1/16
	1-260H-U161/2-(* )	18	16 1/2	1 1/16
	1-260H-U221/2-(* )	24	22 1/2	1 1/16

\* 指定材质类型, “304”代表304不锈钢, “316”代表316不锈钢, “CS”代表碳钢, “BRASS”代表铜。可提供涂覆PFA保护层的产品。

订购示例: 3/4-260H-U71/2-304, 304不锈钢温度计套管, 带有3/4 NPT外螺纹, 内径0.260", 插入长度7 1/2", 棒长度9"。

如需有关选择接头和套管组件的帮助, 请参阅 [omega.com](http://omega.com) 上的指南。

上述保护套管兼容OMEGA® NB1、NB2; PR-12、PR-14和NPT型探头以及DialTemp™温度计。

## 额定压力-温度——磅 / 平方英寸

材质:	温度—°F						
	70°	200°	400°	600°	800°	1000°	1200°
铜	5300	4750	1100	—	—	—	—
碳钢	5950	5750	5450	5250	4000	1750	—
A.I.S.I. 304	7800	7050	6400	6150	6000	5190	1875
A.I.S.I. 316	7800	7800	7250	7100	6950	5800	2720
Monel	7450	6850	6150	6100	5940	1750	—

提高响应速率!  
使用OT-201导电硅胶。

## 折扣表

1-10.....	原价	25-100.....	20%
11-24.....	10%	101及以上.....	咨询销售部门

折扣适用于同类温度计套管。