

260S系列

适用于直径1/4"元件的标准螺纹套管

应用:

标准长度、1/4"的棒式双金属温度计; #20线规热电偶元件; 无铅装玻璃液体温度计; 其他直径不超过0.252"的感温元件。

连接件尺寸:

标配1/2、3/4和1 NPT管螺纹。可按要求提供其他螺纹尺寸。

温度计套管的保护层:

- 防腐
- 化学浴
- 用于过程控制的带色标传感器
- 可提供PFA、环氧树脂和其它材料, 完整信息请向销售部门咨询

材质:


铜(ASTM B-16); 碳钢(C-1018); A.I.S.I. 304和A.I.S.I. 316 不锈钢; Monel®。可按要求提供特殊材质的套管, 价格另计。

帽和铰链选择:

如需铜质帽, 请在所订购产品的型号后添加后缀“-CC-BRASS”, 需付额外费用。

如欲订购304不锈钢帽, 请在产品的型号后增加后缀“-CC”, 需付额外费用。

260S系列—通用型



可提供公制型号!
请访问 cn.omega.com

† NPSM内管螺纹可
同时适用于NPT和NPS
外螺纹。



图片接近实际尺寸。

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/series_260s, 了解价格和详情

外螺纹 P	型号	棒长度 A	插入长度 U	柄径 Q
1/2 NPT管螺纹	1/2-260S-U21/2-(*)	4	2 1/2	—
	1/2-260S-U41/2-(*)	6	4 1/2	5/8
	1/2-260S-U71/2-(*)	9	7 1/2	5/8
	1/2-260S-U101/2-(*)	12	10 1/2	5/8
	1/2-260S-U131/2-(*)	15	13 1/2	5/8
	1/2-260S-U161/2-(*)	18	16 1/2	5/8
	1/2-260S-U221/2-(*)	24	22 1/2	5/8
3/4 NPT管螺纹	3/4-260S-U21/2-(*)	4	2 1/2	—
	3/4-260S-U41/2-(*)	6	4 1/2	3/4
	3/4-260S-U71/2-(*)	9	7 1/2	3/4
	3/4-260S-U101/2-(*)	12	10 1/2	3/4
	3/4-260S-U131/2-(*)	15	13 1/2	3/4
	3/4-260S-U161/2-(*)	18	16 1/2	3/4
	3/4-260S-U221/2-(*)	24	22 1/2	3/4
1 NPT管螺纹	1-260S-U21/2-(*)	4	2 1/2	—
	1-260S-U41/2-(*)	6	4 1/2	7/8
	1-260S-U71/2-(*)	9	7 1/2	7/8
	1-260S-U101/2-(*)	12	10 1/2	7/8
	1-260S-U131/2-(*)	15	13 1/2	7/8
	1-260S-U161/2-(*)	18	16 1/2	7/8
	1-260S-U221/2-(*)	24	22 1/2	7/8

* 指定材质类型, “304SS”代表304不锈钢, “316SS”代表316不锈钢, “CS”代表碳钢, “BRASS”代表铜。可提供涂覆PFA保护层的产品。

订购示例: 3/4-260S-U71/2-304SS, 304不锈钢温度计套管, 带有3/4 NPT外螺纹, 内径0.260", 插入长度7 1/2", 棒长度9"。

选择接头和套管组件时, 如需帮助, 请参阅omega.com上的指南上述保护套管兼容OMEGA® NB1、NB2; PR-12、PR-14和NPT型探头以及DialTemp™温度计。

额定压力-温度——磅 / 平方英寸

材质	温度——°F						
	70°	200°	400°	600°	800°	1000°	1200°
铜	5000	4200	1000	—	—	—	—
碳钢	5200	5000	4800	4600	3500	1500	—
A.I.S.I.-304	7000	6200	5600	5400	5200	4500	1650
A.I.S.I.-316	7000	7000	6400	6200	6100	5100	2500
Monel	6500	6000	5400	5300	5200	1500	—

提高响应速率!
使用OT-201导电硅胶。

折扣表

1-10.....	原价	25-100.....	20%
11-24.....	10%	101及以上.....	咨询销售部门

折扣适用于同类温度计套管。