

坚固耐用的过渡连接探头

PFA裸端导线

可提供



外形尺寸: mm (inch) 25.4 (1.00) 31.8 (1.25) 152.4 (6)




弹簧耐扭电缆固定头保护, 可防止导线受压变形。

TJ36-CASS-032-6, 图片小于实际尺寸。

标配裸端导线。

- ✓ OMEGA原装金属过渡连接探头
- ✓ 304不锈钢和Inconel® 600产品现货供应
- ✓ 1 m (40")长, 带PFA涂层, 24线规绞合导线
- ✓ 其他可选护套: 310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢以及OMEGA XL
- ✓ K型与N型产品可配备Super OMEGA XL 结实矿物绝缘线缆, 可在恶劣条件下持久使用
- ✓ 可提供5点校准

可提供小型连接器。请添加“SMPW-M”后缀, 需付额外费用。



可提供标准连接器, 请添加“OSTW-M”后缀, 需付额外费用。

探头配置

欲购其他冷端、护套材质和导线, 请访问我们的自助探头配置网页, 网址为

cn.omega.com/probeconfig

可提供12"探头, 价格相同!

如欲订购, 请访问cn.omega.com/tj36-pfa_chb, 了解价格和详情

分度号 ANSI代码	护套材质	护套直径 mm (inch)	T/C连接件 最高工作温度 °C (°F)	型号 *填上连接点类型: (G)碰底型、(E)外露型、(U)不碰底型。 **150 mm (6")、300 mm (12")、450 mm (18") 三种长度的探头现货供应。
K CHROMEGLA® ALOMEGA®	304 SS	0.25 (0.010)	500 (932)	TJ36-CASS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	700 (1290)	TJ36-CASS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	700 (1290)	TJ36-CASS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	700 (1290)	TJ36-CASS-040(*)-(**)
	INC 600	0.25 (0.010)	500 (932)	TJ36-CAIN-010(*)-(**)
	INC 600	0.50 (0.020)	700 (1290)	TJ36-CAIN-020(*)-(**)
	INC 600	0.80 (0.032)	700 (1290)	TJ36-CAIN-032(*)-(**)
	INC 600	1.00 (0.040)	700 (1290)	TJ36-CAIN-040(*)-(**)
	XL	0.25 (0.010)	600 (1112)	TJ36-CAXL-010(*)-(**)
	XL	0.50 (0.020)	800 (1472)	TJ36-CAXL-020(*)-(**)
	XL	0.80 (0.032)	800 (1472)	TJ36-CAXL-032(*)-(**)
	XL	1.00 (0.040)	800 (1472)	TJ36-CAXL-040(*)-(**)
J 铁康铜	304 SS	0.25 (0.010)	260 (500)	TJ36-ICSS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJ36-ICSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJ36-ICSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJ36-ICSS-040(*)-(**)
T 铜康铜	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJ36-CPSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJ36-CPSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJ36-CPSS-040(*)-(**)

*填上连接点类型: E (外露)、G (碰底型)、U (不碰底型)。**填上长度 (英寸)。(这里所列为6"产品的报价, 12"产品的价格为6"产品的报价+增加长度的价格)。同时提供定制长度产品, 按产品长度每增加150 mm/6"加收额外费用。

可提供E型与N型校准产品; 请联系销售部门。

如欲订购, 310、316或321不锈钢护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”, 无额外费用。

如欲订购, Inconel®护套, 请将型号中的“SS”更改为“IN”, 无额外费用。示例: TJ36-ICIN-020U-6。本项不适用于J型, 0.010英寸直径的产品。

订购示例: TJ36-CASS-020G-6, 过渡连接探头, 1 m (40")电缆, K型, OD不锈钢护套, 接地端, 150 mm (6")护套长度。