



圆孔式面板插座

标准尺寸RSJ型

小型尺寸RMJ型

有关面板开孔工具和孔锯的信息，请参见第G-48页

附带前安装件
适用标准尺寸连接器



如欲订购

合金代码	颜色	型号	
		方形	圆形
K	黄色	RSJ-K-S	RSJ-K-R
T	蓝色	RSJ-T-S	RSJ-T-R
J	黑色	RSJ-J-S	RSJ-J-R
E	紫色	RSJ-E-S	RSJ-E-R
R/S	绿色	RSJ-R/S-S	RSJ-R/S-R
U	白色	RSJ-U-S	RSJ-U-R
N	橙色	RSJ-N-S	RSJ-N-R

订购示例: RSJ-J-R, 圆形, 适用于J型标准连接器的圆孔面板插座。
*另提供公连接器配置。

安装简单

- ✓ 标准型兼容所有标准尺寸工业连接器
- ✓ 小型兼容所有小型尺寸工业连接器
- ✓ 安装在圆孔或“D”型钻孔
- ✓ 提供方形或圆形前盖两种型式, 可根据您的面板部件进行选择
- ✓ 坚固耐用玻璃纤维填充尼龙材质稳定温度高达 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
- ✓ 极性锁定
- ✓ 带色标
- ✓ 无需铣削加工

安装不需使用特殊工具, 您只需要在面板上钻出或开出一个圆孔, 拧紧提供的螺母即可。这对于要求将连接器附连在现有仪表的单一电路而言, 是最佳选择。仅稍微中断操作, 便可轻易将热电偶电路接入当前面板。提供方形或圆形两种型式, 可根据线路设计选配安装。接触件使用热电偶级别的合金, 即使在环境温度变化时也可维持线路的高精度度。

在技术进步允许的条件下, 我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

折扣表

1~10	原价
11~49	5%
50~99	10%
100~999	15%
1000~4999	20%
5000及以上	25%

适用小型尺寸连接器



注意: 当温度达到150~302°C 度至 (180~356°F) 度时, 连接器会变色。但不会影响其电气属性。

如欲订购

合金代码	颜色	型号	
		方形	圆形
K	黄色	RMJ-K-S	RMJ-K-R
T	蓝色	RMJ-T-S	RMJ-T-R
J	黑色	RMJ-J-S	RMJ-J-R
E	紫色	RMJ-E-S	RMJ-E-R
R/S	绿色	RMJ-R/S-S	RMJ-R/S-R
U	白色	RMJ-U-S	RMJ-U-R
N	橙色	RMJ-N-S	RMJ-N-R
C	丹色	RMJ-C-S	RMJ-C-R

订购示例: RMJ-K-S, 方形, 适用于K型小型连接器的圆孔面板插座。

