

参考指南

温度范围

OMEGA CLAD®是由紧密的MgO绝缘层、热电偶线和金属护套三个部分构成的系统。有四个因素决定OMEGA CLAD®组件的可用工作温度。

- ✓ 护套材料的特性
- ✓ 热电偶组件的直径和构造
- ✓ 热电偶线的范围（见误差表）
- ✓ 绝缘层的最高工作温度。在使用MgO绝缘层的情况下，最高工作温度超过1650°C (3000°F)

护套材料的规格

材料	熔点 (C/F)	连续最高温度 (C/F)	抗张强度(psi)	
			@ 93°C (200°F)	@ 537°C (1000°F)
304 SS	1405/2560	900/1650	68,000	15,000
310 SS	1405/2560	1150/2100	75,000	27,500
316 SS	1370/2500	925/1700	75,000	23,000
321 SS	1400/2550	870/1600	70,000	17,000
Inconel*	1400/2550	1150/2100	39,000	5,000
SUPER XL	1400/2550	1204/2200	70,000	17,000

*仅用于氧化、真空或惰性环境

导体尺寸等效关系

线规号	AWG		SWG		线规号	AWG		SWG	
	英寸	mm	英寸	mm		英寸	mm	英寸	mm
0	0.3249	8.25	0.324	8.23	23	0.0226	0.574	0.024	0.610
1	0.2893	7.35	0.300	7.62	24	0.0201	0.511	0.022	0.559
2	0.2576	6.54	0.276	7.01	25	0.0179	0.455	0.020	0.508
3	0.2294	5.83	0.252	6.40	26	0.0159	0.404	0.0180	0.457
4	0.2043	5.19	0.232	5.89	27	0.0142	0.361	0.0164	0.417
5	0.1819	4.62	0.212	5.38	28	0.0126	0.320	0.0148	0.376
6	0.1620	4.11	0.192	4.88	29	0.0113	0.287	0.0136	0.345
7	0.1443	3.67	0.176	4.47	30	0.0100	0.254	0.0124	0.315
8	0.1285	3.26	0.160	4.06	31	0.0089	0.226	0.0116	0.295
9	0.1144	2.91	0.144	3.66	32	0.0080	0.203	0.0108	0.274
10	0.1019	2.59	0.128	3.25	33	0.0071	0.180	0.0100	0.254
11	0.0907	2.30	0.116	2.95	34	0.0063	0.160	0.0092	0.234
12	0.0808	2.05	0.104	2.64	35	0.0056	0.142	0.0084	0.213
13	0.0720	1.83	0.092	2.34	36	0.0050	0.127	0.0076	0.193
14	0.0641	1.63	0.080	2.03	37	0.0045	0.114	0.0068	0.173
15	0.0571	1.45	0.072	1.83	38	0.0040	0.102	0.0060	0.152
16	0.0508	1.29	0.064	1.63	39	0.0035	0.089	0.0052	0.132
17	0.0453	1.15	0.056	1.42	40	0.0031	0.079	0.0048	0.122
18	0.0403	1.02	0.048	1.22	41	0.0028	0.071	0.0044	0.112
19	0.0359	0.912	0.040	1.02	42	0.0025	0.064	0.0040	0.102
20	0.0320	0.813	0.036	0.914	43	0.0022	0.056	0.0036	0.091
21	0.0285	0.724	0.032	0.813	44	0.0020	0.051	0.0032	0.081
22	0.0253	0.643	0.028	0.711	45	0.0018	0.046	0.0028	0.071


AWG = 美国线规
SWG = (英国) 标准线规

若要从AWG转换到SWG: 从相应的AWG确定以英寸(mm)为单位的线径。
若要将30 AWG转换为SWG, 确定30 AWG的直径为0.0100", 等同于33 SWG。

OMEGA CLAD®的上限温度[°C (°F)]与护套直径的关系

金属护套热电偶直径	0.020" 0.5 mm	0.032" 0.8 mm	0.040" 1.0 mm	0.062" 1.6 mm	0.093" 2.4 mm	0.125" 3.2 mm	0.188" 4.8 mm	0.250" 6.3 mm
J	260 (500)	260 (500)	260 (500)	440 (825)	480 (900)	520 (970)	620 (1150)	720 (1300)
K & N	700 (1290)	700 (1290)	700 (1290)	920 (1690)	1000 (1830)	1070 (1960)	1150 (2100)	1150 (2100)
E	300 (570)	300 (570)	300 (570)	510 (950)	580 (1075)	650 (1200)	730 (1350)	820 (1510)
T	260 (500)	260 (500)	260 (500)	260 (500)	260 (500)	315 (600)	370 (700)	370 (700)


易弯曲!



有保护的裸线热电偶的上限温度[°C (°F)]与线径的关系

T/C 型	Wire Size						
	8 AWG 0.128"	14 AWG 0.064"	20 AWG 0.032"	24 AWG 0.020"	28 AWG 0.013"	30 AWG 0.010"	36 AWG 0.005"
J	760 (1400)	590 (1100)	480 (900)	370 (700)	370 (700)	320 (600)	315 (590)
K	1260 (2300)	1090 (2000)	980 (1800)	870 (1600)	870 (1600)	760 (1400)	590 (1100)
E	870 (1600)	650 (1200)	540 (1000)	430 (800)	430 (800)	370 (700)	320 (600)
T	370 (700)	370 (700)	260 (500)	200 (400)	200 (400)	150 (300)	
RX/SX	200 (400)	200 (400)	200 (400)	200 (400)	200 (400)	150 (300)	
N	1260 (2300)	1090 (2000)	980 (1800)	980 (1800)	980 (1800)	870 (1600)	
CX	472 (800)	472 (800)	472 (800)	472 (800)	472 (800)	400 (752)	

常见热电偶连接点



绞合屏蔽线

